

KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Kappa load
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	2160 kg
6 公里/小时的载重	1800 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	4320 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	305 mm
总重量	16.68 kg

支架

外壳材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
Lubrication nipple	1

轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	带螺纹防护装置
直径	250 mm
胎面宽度	80 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	175 mm
上板宽	140 mm
上板孔长度（最大）	140 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	15 mm

KAPPA LOAD

9658FTP250P64

EAN 4031582316315

订单号 00802704

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

