

INTEGRAL TWIN TORSION

3946UAP150R36-32S30 T 9002

EAN 4031582355086

Broj porudžbine 00031798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Integral twin torsion
Tip kućišta	Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Standard	EN12531 - Bolnički stolovi
Nosivost na 3 km/h	250 kg
Nosivost na 4 km/h	250 kg
Statički Nosivost	750 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	193 mm
Ukupna širina	74 mm
Ukupna težina	2,218 kg
Sertifikacija	Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Siva bela (RAL9002)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	15 mm
Širina tela	15 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	91 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
Boja	Siva bela (RAL9002)
ofset	45 mm
okretni radijus	124,5 mm
Otpor okretanju	249 mm
Prečnik kupole	70 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf	32 mm
Dužina sraf	51 mm
Položaj sraf	7 mm
Količina otvora za montiranje sraf	2

Nemačka
nagrada DizajnRed Dot Dizajn
Award