

ALPHA

3478UFP160P63

EAN 4031582394917



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	300 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	200 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	200 mm
Totale breedte	115 mm
Totaal gewicht	1,79 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisie kogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Breedte wielkern	46 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	63 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	115 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

ALPHA

3478UFP160P63

EAN 4031582394917

Bestelnummer 00000803

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

