

NOVATECH

RK.ETP078x78-Ø47x16

EAN 4031582330069



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	840 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,67 kg

ROUE

Corps de roue	Non défini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	78 mm
Largeur du bandage	78 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D
Diamètre du roulement à billes	47 mm
Largeur du roulement à billes	16 mm

