INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

NOVATECH

RK.ETP078x78-Ø47x16

EAN 4031582330069



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Non défini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	78 mm
Largeur du bandage	78 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A
Dureté du bandage (D)	42 Shore D
Diamètre du roulement à billes	47 mm
Largeur du roulement à billes	16 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	840 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,67 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

RK.ETP078x78-Ø47x16

EAN 4031582330069

Numéro de commande 00832672

Dessins du produit





