

# AGILA

2477YGO075P30-11

EAN 4031582342482



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ● ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	75 kg
Электропроводящий	Да
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	150 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	100 mm
Общая ширина	43 mm
Общий вес	0,27 kg

## КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	24 mm
Радиус поворота	80 mm
Поворотное соединение	160 mm
Диаметр купола	43 mm

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен, электропроводный
Материал протектора	Термопластичная резина, электропроводная
Подшипник	Подшипник скольжения
Цвет Колесо	Серебристо-серый (аналог RAL7001)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	25 mm
Ширина тела	25 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	11 mm
Подсказка	Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.

# AGILA

2477YGO075P30-11

EAN 4031582342482

Номер заказа 00006851

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

