

## LEVINA

5370UAP150R05-28X45

EAN 4031582363456



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties ●●●○○

Bewegingsgeluid ●●●●○

Verloop ●●●●○

Corrosieweerstand ●●●●○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Levina
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	190 mm

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	40 Shore D

## VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	38 mm
Zwenk radius	113 mm
Uitzwenking	226 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Vaste Stift, rond
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	45 mm

Universele  
Design  
AwardDuitse  
OntwerpersClub

# LEVINA

5370UAP150R05-28X45


EAN 4031582363456



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---



Universele  
Design  
Award



Duitse  
OntwerpersClub