

# DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●●

Korozijas izturīgs ●●●○○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Duratech heat

Korpusa tips Ritenis

Standarta EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi

Kravnesība pie 3 km/h 75 kg

Statiskā kravnesība 150 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -40 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 200 °C

## RITENIS

Korpusa materiāls Termoplastiska sintētika, karstumizturīgs

Protektora materiāls Identisks ar riteņa korpusu

Gūtnis Cuscinetto piano

Izplešanās armatūra Bez vītņu aizsarga

Diametrs 75 mm

Protektora platums 25 mm

Ass atveres diametrs 8 mm

Rumbas garums 26,5 mm

# DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

