

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	150 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	0,89 kg

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Zink gegoten
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Lager	Precisie kogellagers, afgedicht
Kleur Wiel	Metallic
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Asgatdiameter	8,3 mm
Naaflengte	35,5 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	75 Shore A

PURETECH

JYX 150x32-Ø8,3 clip

EAN 4031582319972

Bestelnummer 00024890
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

