

## STYLEA

5925UOI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582335989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Stylea                               |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 50 kg                                |
| Capacité de charge statique     | 100 kg                               |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                |
| Hauteur                         | 88,5 mm                              |
| Largeur totale                  | 53 mm                                |

## ROUE

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Corps de roue      | Polyamide                   |
| Bandage            | Identique au corps de roue  |
| Roulement          | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe                | Riveté                      |
| Pare-fils          | Sans pare-fils              |
| Diamètre           | 75 mm                       |
| Largeur du bandage | 8 mm                        |

## CHAPE

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Matériau                | Polyamide        |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée |
| Pivot                   | Tige pivotante   |
| Rayon d'encombrement    | 87 mm            |
| Diamètre d'encombrement | 174 mm           |
| Diamètre du dôme        | 20 mm            |

## FIXATION

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de fixation         | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 11 mm                         |

# STYLEA

5925UOI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582335989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

