



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja    | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības trokšnis    | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ○ |

### PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | ICS                              |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 100 kg                           |
| Statiskā kravnesība                  | 200 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 137 mm                           |
| Kopējais platums                     | 52 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,377 kg                         |

### RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns                    |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija           |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ritenis krāsa          | Sudraba pelēka (RAL7001)         |
| Izplešanās armatūra    | Integrēts vītņu aizsargs         |
| Diametrs               | 100 mm                           |
| Protektora platums     | 32 mm                            |
| Korpusa platums        | 32 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                      |

### KRONŠTEINIS

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Materiāls           | Poliamīds                |
| Dakšas forma        | Plāns                    |
| Grozāmais gūltnis   | Grozāms stienis          |
| Krāsa               | Sudraba pelēka (RAL7001) |
| Ofsets              | 38 mm                    |
| Pagrieziena rādiuss | 87 mm                    |
| Grozāms savienojums | 174 mm                   |
| Kupola diametrs     | 52 mm                    |
| Vītnes diametrs     | 0 mm                     |

### UZSTĀDĪŠANA

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Uzstādīšanas veids | Sešstūra vītņstienis, augšējais |
| Stieņa garums      | 17 mm                           |

# ICS



5320PJP100S70-10X17 7001

EAN 4031582010688



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI



«IF  
Design» balva