

NOVATECH

ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233

Numărul de comandă 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	120 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	100 kg
Capacitate de încărcare statică	240 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,155 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Oțel, fier
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie (RS/2RS)
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	70 mm
Benză de rulare	20 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	12 mm
Lățimea corpului	20 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

NOVATECH

ETY 070X20-Ø20 HL12

EAN 4031582331233

Numărul de comandă 00835405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

