

## LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334

Rendelési szám 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Termék neve                       | Lumina                |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő     |
| Standard                          | EN12528 - Bútorgörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 40 kg                 |
| Elektromosan vezető               | ✓                     |
| Statikus teherbírás               | 80 kg                 |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                 |
| Összsúly                          | 54 mm                 |
| Teljes szélesség                  | 55 mm                 |
| Összsúly                          | 0,141 kg              |

## KERÉK

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén, elektromosan vezető       |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi, elektromos vezető |
| Csapág                       | Siklócsapág távtartóval                 |
| Tengely                      | Szegecselt                              |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül              |
| Átmérő                       | 50 mm                                   |
| Futófelület szélessége       | 10 mm                                   |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A                              |

## VÁZ

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Anyag        | Cink-öntvény / Alumínium |
| Villa alakja | Ikerkeres villa, zárt    |
| Forgócsapág  | Csap, forgatható         |
| Körbeforgás  | 51 mm                    |
| Körbeforgás  | 102 mm                   |

## SZERELVÉNY

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szerelvény típusa     | Zsákfurat B10 szerelvényhez |
| Csavar furat átmérője | 8 mm                        |

# LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334  
Rendelési szám 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

