

## AGILA

2470UAP150R07-Ø24-27

EAN 4031582325775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila                         |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria Rueda         |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 100 kg                        |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                         |
| Altura total                  | 188 mm                        |

## ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                        |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado           |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 150 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 32 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 40 Shore D                       |

## SOPORTE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                   |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas   |
| Desplazamiento           | 45 mm                   |
| Radio de giro            | 120 mm                  |
| Interferencia de giro    | 240 mm                  |

## AJUSTE

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste              | Expansor sintético, redondo                                            |
| Fijación expansiva (mínimo) | 24 mm                                                                  |
| Fijación expansiva (máxima) | 27 mm                                                                  |
| Sugerencia                  | Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido. |

# AGILA

2470UAP150R07-Ø24-27

EAN 4031582325775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

