

# STORA

2370PIP100S74

EAN 4031582369359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Stora
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	80 kg
Capacidad de carga estática	160 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	128 mm

## ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
	blando
Material de la banda de rodadura	Goma maciza, sin marcas
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	75 Shore A

## SOPORTE

Material	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Delgado
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Desplazamiento	35 mm
Radio de giro	85 mm
Interferencia de giro	170 mm

## AJUSTE

Tipo de ajuste	Vástago Espiga roscada con Cuello hexagonal, superior, remachado
----------------	--