

# AGILA

2477PJO075R47-24-27

EAN 4031582326314



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Agila                           |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno totale |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 60 kg                           |
| Elettricamente conduttivo           | No                              |
| Inossidabile                        | No                              |
| Portata statica                     | 120 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                           |
| Altezza totale                      | 103 mm                          |
| Peso complessivo                    | 0,4 kg                          |

## SUPPORTO

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella      | Largo                     |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere      |
| Colore                    | Passivato blu             |
| Disassamento              | 24 mm                     |
| Raggio di piroettamento   | 80 mm                     |
| Ingombro di piroettamento | 160 mm                    |

## RUOTA

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene       |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano    |
| Parafili                    | Senza parafili      |
| Diametro                    | 75 mm               |
| Larghezza battistrada       | 25 mm               |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A          |

## FISSAGGIO

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio                | Espansore sintetico, quadrato                                 |
| Fissaggio ad espansore (minimo)  | 24 mm                                                         |
| Fissaggio ad espansore (massimo) | 27 mm                                                         |
| Suggerimento                     | Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. |

# AGILA

2477PJO075R47-24-27

EAN 4031582326314

Numero d'ordine 00031541

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

