

ALPHA STAINLESS

8478PID125P62

EAN 4031582381702



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha stainless
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,83 kg
Teljes szélesség	85 mm

VÁZ

A ház anyaga	Rozsdamentes acél, nehéz
Villa alakja	Széles
Szín	Rozsdamentes acél

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágó	Tűgörgős csapágó, rozsdamentes
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	37 mm
Test szélessége	37 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	100 mm
Talplemez szélessége	85 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	77 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	60 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	80 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478PID125P62

EAN 4031582381702

Rendelési szám 00035730

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

