

AGILA TWIN

2975UOO050P40

EAN 4031582302851  
Número de pedido 00031003



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila twin                         |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas      |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 70 kg                              |
| Capacidad de carga estática   | 140 kg                             |
| Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C                             |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                              |
| Altura total                  | 69 mm                              |
| Ancho total                   | 57 mm                              |
| Peso total                    | 0,268 kg                           |

ARO

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                  |
| Material de la banda de rodadura   | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete                           | Cojinete liso              |
| Color Aro                          | Gris pizarra (RAL7015)     |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas    |
| Diámetro                           | 50 mm                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 20 mm                      |
| Anchura del cuerpo                 | 20 mm                      |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D                 |

SOPORTE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, mediana      |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas        |
| Color                    | Pasivado azul                |
| Desplazamiento           | 25 mm                        |
| Radio de giro            | 77 mm                        |
| Interferencia de giro    | 155 mm                       |
| Diámetro del domo        | 53 mm                        |

AJUSTE

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa cuadrada |
| Longitud de la placa                       | 60 mm          |
| Anchura de la placa                        | 60 mm          |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 38 mm          |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 48 mm          |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 38 mm          |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 48 mm          |
| Diámetro del orificio de la placa          | 6,3 mm         |

# AGILA TWIN

2975UOO050P40

EAN 4031582302851

Número de pedido 00031003



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

