



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Zeta
Tip	Rola pivotantă cu Blocare direcțională
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	400 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	320 kg
Capacitate de încărcare statică	800 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	164 mm
Lățime totală	96 mm
Greutate totală	2,909 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Aluminiu
	moale
	convex
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Gri trafic A (RAL7042)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	50 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	80 Pe malul A

FURCA

Material	Tablă de oțel, foarte grea
Formă Furcă	Larg, Rezistent
Rulment pivotant	Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	55 mm
Raza de pivotare	117,5 mm
Interferență pivotantă	235 mm
Diametru cupolă	96 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	137 mm
Lățimea plăcii	105 mm
Lungime orificiu placă (minim)	75 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	105 mm
Diametru orificiu placă	11 mm

ZETA

4681ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582337624

Numărul de comandă 00838059



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

