

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Omikron twin
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	3000 kg
Nosivost na 6 km/h	2400 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	4500 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	325 mm
Ukupna širina	154 mm
Ukupna težina	21.11 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
Boja	Transparentni premaz
Lubrication nipple	1
Prečnik kupole	160 mm

TOCAK

Materijal za telo	Ливено Гвожђе
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglični lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	250 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	200 mm
Širina ploče	160 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	120 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	160 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	120 mm
Prečnik otvora ploče	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988

Broj porudžbine 00801478
Crteži proizvoda



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

