INFORMACIJE O PROIZVODU

DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●●●
Buka u pokretu	●●○○○
Ishrana	●●●●●
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech
Tip	Tocak
Standard	EN12533 - Tockovi za teske terete
Nosivost na 4 km/h	1320 kg
Nosivost na 6 km/h	1100 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	2200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	1.86 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid težak
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Prirodno belo
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	250 mm
Širina omotac	50 mm
dimenzija rupa osovina	25 mm
duzina glavcine	60 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D
Tip ležaja	6205

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322743

Broj porudžbine 00801309

Crteži proizvoda




DURATECH

TOP 250x50-Ø25-HL60

EAN 4031582322743

Broj porudžbine 00301309



© Copyright 2026 TENTE International GmbH