

# ZETA

4687UAP125P63

EAN 4031582396409  
Bestelnummer 00838461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Zeta                            |
| Type                         | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting   |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 300 kg                          |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 240 kg                          |
| Statisch draagvermogen       | 600 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -30 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                           |
| Totale hoogte                | 164 mm                          |
| Totale breedte               | 96 mm                           |
| Totaal gewicht               | 2,937 kg                        |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lagering                      | Precisie kogellagers   |
| As                            | Geschroefd met moer    |
| Wielkleur                     | Natuurlijk wit         |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer    |
| Diameter                      | 125 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 40 mm                  |
| Breedte wielkern              | 40 mm                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A             |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D             |

## BEHUIZING

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, zeer zwaar                |
| Vork Vorm       | Breed, Versterkt                      |
| Zwenklager      | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd                    |
| Offset          | 60 mm                                 |
| Zwenk radius    | 161 mm                                |
| Draaicirkel     | 322 mm                                |
| Diameter koepel | 96 mm                                 |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 137 mm             |
| Breedte plaat               | 105 mm             |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# ZETA

4687UAP125P63

EAN 4031582396409  
Bestelnummer 00838461



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

