INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | E-Drive flex |
| Type | Unité d'entraînement |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Plage de température (minimale) | 5 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Largeur totale | 190 mm |
| Poids | 6 kg |
| Longueur | Max. 315 mm (poignée d'urgence activée) |
| Diamètre de roue | 125 mm, limite d'usure Ø115 mm |
| Matériau du bandage de roue | Caoutchouc élastique, non tachant, Shore A 63 |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Largeur | 190 mm |
| Force d'entraînement maximale | 25 |
| Force de pression de contact au sol | 400 |
| Hauteur en position relevée | 140 mm |
| Hauteur d'installation | 170 mm |
| Déverrouillage d'urgence | Mécanique |
| Type de protection | IPX4 (projections d'eau) |
| Température ambiante admissible | Température de fonctionnement 5°C à 40°C, humidité de l'air 90 %, sans condensation |
| Vitesse maximale | 4 km/h |
| Garde au sol | 30 mm |
| Inégalité du sol (minimum) | -15 mm |
| Dénivelé du sol (maximum) | 15 mm |
| Température de stockage autorisée (minimale) | -10 °C |
| Température de stockage autorisée (maximale) | 45 °C |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# E-DRIVE FLEX

## EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Numéro de commande 00061635

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Électrique |
| Forme de la chape | Drive |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement | Roue à flasque |
| Couleur de la roue | Gris argenté (RAL7001) |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 40 mm |
| Largeur du corps de roue | 40 mm |
| Dureté du bandage (A) | 63 Shore A |

### FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 100 mm |
| Largeur de la platine | 95 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 60 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 100 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

Numéro de commande 00061635

**Dessins du produit**

