INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# STYLEA

## 5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582310795



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●○○ |
| Rumore | ●●●○○ |
| Attrito | ●●●○○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●●○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Stylea |
| Tipo | Ruota girevole |
| Standard | EN12528 - Ruote per arredamento |
| Portata a 3 km/h | 50 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 100 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 77 mm |
| Larghezza complessiva | 54 mm |
| Peso complessivo | 0,18 kg |

### SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Poilammide |
| Forma della forcella | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto | Perno, girevole |
| Colore | Nero grafite (RAL9011) |
| Disassamento | 30 mm |
| Raggio di piroettamento | 62 mm |
| Ingombro di piroettamento | 124 mm |
| Diametro cuffia superiore | 20 mm |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse | Rivettato |
| Colore battistrada | Grigio antracite (RAL7016) |
| Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 75 mm |
| Larghezza battistrada | 8 mm |
| Asse diametro del foro | 0 mm |
| Lunghezza mozzo | 0 mm |
| Larghezza corpo | 8 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |

### FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Perno con anello di presa, con collare |
| Diametro perno | 11 mm |
| Lunghezza perno | 20 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# STYLEA

5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582310795

Numero d'ordine 00071011

**Disegni del prodotto**

