



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Linea
外壳类型	带方向锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	120 kg
导电	✓
静态载重	240 kg
温度范围（最低）	-10 ° C
温度范围（最大）	40 ° C
总高	120 mm
总宽度	82 mm
总重量	0.922 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺，导电
胎面材料	聚氨酯，注塑，导电
轴承	精密滚珠轴承，不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	20 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
偏移量	32 mm
旋转半径	108 mm
转向干涉	216 mm
圆顶直径	52 mm
不锈	✓

固定件

固定件类型	实心阀杆圆形
螺栓直径	22 mm
螺栓长度	40 mm

