ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

MAXTECH

UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582323177



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	38 mm
Диаметр отверстия Ось	12 mm
Длина хаба	44 mm
Ширина тела	38 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Maxtech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	300 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,32 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582323177

Номер заказа 00034120

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH