


# OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971  
Objednávací číslo 00801187

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron twin
Typ	Pevné Kolečko
Norma	podobná EN12532 - Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	3500 kg
Nosnost 6 km/h	2800 kg
Statická Nosnost	5250 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	315 mm
Stavební výška	272 mm
Celková hmotnost	30,348 kg

## KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Šířka středu kola	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

## UCHYČENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchyčení dvou Kolo
Barva vidlice	Průhledný Povlak
	✓
Poloměr otáčení	235 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	270 mm
Šířka plotny	250 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	210 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	230 mm
Průměr otvoru plotny	17 mm

# OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971  
Objednáací číslo 00801187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

