

STYLEA

5920UJI065L51 DOM32 ALU

EAN 4031582310764

Numero d'ordine 00075205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stylea
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	50 kg
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	68 mm
Larghezza complessiva	42 mm
Peso complessivo	0,105 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	65 mm
Larghezza battistrada	7 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Raggio di piroettamento	53 mm
Ingombro di piroettamento	106 mm
Diametro cuffia superiore	32 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	10 mm

STYLEA

5920UJI065L51 DOM32 ALU

EAN 4031582310764
Numero d'ordine 00075205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

