

# MAXTECH

PNR389X85-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Mousse de polyuréthane
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	389 mm
Largeur du bandage	85 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	74 mm

## PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Capacité de charge statique	150 kg
Poids	1,95 kg

# MAXTECH

PNR389X85-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

