

## LINEA

5940UAC100P30-13 RAL9002

EAN 4031582352443

Pasūtījuma numurs 00771807EK



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja   | ● ● ● ● ● |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Linea                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 120 kg                           |
| Statiskā kravnesība                  | 240 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 118 mm                           |
| Kopējais platums                     | 82 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,618 kg                         |

## RITENIS

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliāmīds                                      |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts                          |
| Gultnis                | Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                              |
| Diametrs               | 100 mm                                         |
| Protektora platums     | 20 mm                                          |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                                    |

## KRONŠTEINIS

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Materiāls           | Poliāmīds                 |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteins |
| Grozāmais gultnis   | Precizijas lodīšu gultnis |
| Ofsets              | 32 mm                     |
| Pagrieziena rādiuss | 90 mm                     |
| Grozāms savienojums | 180 mm                    |
| Kupola diametrs     | 52 mm                     |
| Nerūsējošais        | ✓                         |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 13 mm             |

Vācijas  
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF  
Design» balva

# LINEA

5940UAC100P30-13 RAL9002

EAN 4031582352443

Pasūtījuma numurs 00771807EK



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

