

## GALEA

5077PJH100P60-90X70

EAN 4031582367881



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Nume produs                       | Galea                                  |
| Tip                               | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive      |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 138 mm                                 |
| Greutate totală                   | 0,481 kg                               |

## ROATĂ

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Material pentru corp           | Polipropilenă             |
| Material al benzii de rulare   | Cauciuc termoplastic      |
| Lagăr                          | Rulment simplu            |
| Protecție pentru filet         | Cu protecție pentru filet |
| Diametru                       | 100 mm                    |
| Benză de rulare                | 30 mm                     |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 87 Pe malul A             |

## FURCA

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Material               | Poliamidă           |
| FormăFurcă             | Închis              |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi |
| Offset                 | 40 mm               |
| Interferență pivotantă | 205 mm              |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 90 mm                 |
| Lățimea plăcii                      | 70 mm                 |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 60 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 70 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 50 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 55 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 8 mm                  |

# GALEA

5077PJH100P60-90X70

EAN 4031582367881



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

