

STEM

S70-10x10 / 8

EAN 4031582321869



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Tengely
Ház típusa	Tartozék
Teherbírási sebesség 3 km/h-nál	40 kg
Elektromosan vezetőképesség	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírási kapacitás	80 kg
Összsúly	0,02 kg

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Menetes szár hatszögletű nyakkal, felső
Szár átmérője	10 mm
Szár hossza	10 mm