



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	50 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	100 kg
温度范围（最低）	-25 °C
最高温度范围	80 °C
总高	69 mm
总宽度	43 mm
总重量	0.18 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	24 mm
旋转半径	49 mm
转向干涉	98 mm
圆顶直径	41 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轮子颜色	石板灰（RAL7015）
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	20 mm
轮体宽度	20 mm
胎面硬度（D）	75 岸 D

固定件

固定件类型	方形板
上板长	60 mm
上板宽	60 mm
上板孔长度（最小）	38 mm
上板孔长度（最大）	48 mm
上板孔宽度（最小）	38 mm
上板孔宽度（最大）	48 mm
上板孔直径	6.3 mm

