

ALPHA STAINLESS

8478UFD160P63

EAN 4031582347173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha stainless
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	300 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Так
Статичний Вантажопідйомність	600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	200 mm
Загальна ширина	115 mm
Загальна вага	1,76 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь, важка
Вила Форма	Широка
Колір	Нержавіюча сталь

КОЛЕСО

Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Діаметр	160 mm
Протектор	46 mm
Ширина тіла	46 mm
Твердість Протектор (A)	63 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	115 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ALPHA STAINLESS

8478UFD160P63

EAN 4031582347173

Номер замовлення 00035539

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

