

GALEA

5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Galea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ieriču atbalsta riteņi
Krāvnese pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	139 mm
Kopējais platums	65 mm
Kopējais svars	0,44 kg

KRONŠTEINIS

Mājojļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Slēgts
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacikstes
Krāsa	Gaiši pelēks (RAL7035)
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	90 mm
Grozāms savienojums	180 mm
Kupola diametrs	59 mm

RITENIS

Korpasa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano
Protektors krāsa	Satiksme pelēka A (RAL7042)
Ritenis krāsa	Satiksme pelēka A (RAL7042)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	30 mm
Ass atveres diametrs	0 mm
Rumbas garums	0 mm
Korpasa platums	30 mm
Protektora cietība (A)	90 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	90 mm
Plāksnes platums	70 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	50 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	54,4 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	70 mm
Plāksnes atveres diametrs	8,2 mm

GALEA

5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308594

Pasūtījuma numurs 00071776
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

