

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	○ ○ ○ ○ ○
Kustības troksnis	○ ○ ○ ○ ○
Nodilums	○ ○ ○ ○ ○
Korozijas izturīgs	○ ○ ○ ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Krāvesība pie 3 km/h	50 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvesība	50 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	71 mm
Kopējais platums	57 mm
Kopējais svars	0,32 kg

KRONŠTEINIS

Krāsa	Balta
Ofsets	30 mm
Pagrieziena rādiuss	51 mm
Grozāms savienojums	102 mm
Kupola diametrs	57 mm

RITENIS

Gūltnis	Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa	Melns
Diametrs	42 mm
Protektora platums	19 mm
Korpasa platums	19 mm

UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	55 mm
Plāksnes platums	55 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	42 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	42 mm
Plāksnes atveres diametrs	6,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120

Pasūtījuma numurs 00062074
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

