

# AGILA

2470DIK125R07-19/21,5

EAN 4031582328318  
Bestelnummer 00006668



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	165 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	1,161 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Konuskogellager
Kleur Wiel	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

## VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	41 mm
Zwenk radius	103,5 mm
Uitzwenking	207 mm
Diameter koepel	60 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Synthetische expander, rond
Lengte Stift	22 mm
Expander bevestiging (minimaal)	19 mm
Expander bevestiging (maximaal)	22 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.

# AGILA

2470DIK125R07-19/21,5

EAN 4031582328318  
Bestelnummer 00006668



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

