

# ALPHA

3478UOO125P62

EAN 4031582030129

Número de encomenda 00004949



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha
Tipo	Rodízio fixo
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	250 kg
Capacidade de carga estática	500 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	155 mm
Largura geral	85 mm
Peso geral	0,613 kg

## RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Branco natural
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	40 mm
Largura do corpo	40 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

## SUPOORTE

Material	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplo
Cor	Passivada a azul

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	103 mm
Largura da placa	85 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	77 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	60 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	80 mm
Diâmetro do furo da placa	9 mm

# ALPHA

3478UOO125P62

EAN 4031582030129

Número de encomenda 00004949



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

