

## STORA

2370PHP125P30-13 AS

EAN 4031582357639

订单号 00034156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Stora
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
	✓
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	155 mm
总宽度	60 mm
总重量	0.68 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶, 抗静电
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	铁灰色 (类似 RAL7011)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 支架

材料	钢板, 中号
支架形状	修身
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	38 mm
旋转半径	100.5 mm
转向干涉	201 mm
圆顶直径	60 mm

## 固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	13 mm

# STORA

2370PHP125P30-13 AS

EAN 4031582357639  
订单号 00034156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

