

MAXTECH

UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulements rouleaux, Inoxydable
Couleur Roue	Blanc naturel
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Largeur du corps	32 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Oui
Statique Capacité de charge	300 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0.23 kg

MAXTECH

UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322750

Numéro de commande 00034134
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

