

LEVINA

5377XSP100P50

EAN 4031582359329



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Levina
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	137 mm

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	36 mm
Zwenk radius	98 mm
Uitzwenking	196 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	40 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	77 mm
Breedte plaat	67 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	56 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	61,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	46,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	51,5 mm
Diameter bevestigingsgat	8,5 mm



Universele
Design
Award



Duitse
OntwerpersClub

Product Drawings

