


NOVATECH

ETP080X30-Ø12 HL28_TBE

EAN 4031582438055



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Behuizingstype	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	180 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,496 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	28 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Type lager	6201

TECHNISCHE TEKENINGEN

