

STYLEA

5925UOI035L51-9 LOW

EAN 4031582356762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Stylea
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	50 kg
Статичен Товароносимост	100 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	31 mm
Обща ширина	52 mm
Общо тегло	50 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	35 mm
Ширина на Резба	11 mm

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Изместване	12 mm
Радиус на завъртане	45 mm
Интерференция при завъртане	90 mm
Диаметър на купол	15,2 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	9 mm

STYLEA

5925UOI035L51-9 LOW

EAN 4031582356762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

