

LINEA

5941UAP100P30-13 RAL9002

EAN 4031582368703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	120 kg
Грузоподъемность статическая	240 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	118 mm
Общая ширина	82 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	20 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Офсет (Смещение)	32 mm
Радиус поворота	108 mm
Поворотное соединение	216 mm
Диаметр купола	52 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	13 mm

Deutscher
Конструктор
ClubПремия
Interzum
AwardНаграда за
Дизайн IF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

