

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Mono
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Capacité de charge statique	60 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	72 mm
Poids	0,78 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	18 mm
Dureté du bandage (A)	85 Shore A

CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme de la chape	Capotée
Pivot	Tige pivotante
Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	71,8 mm
Diamètre d'encombrement	143,6 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	10 mm

MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

