

# MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Mono                                 |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 30 kg                                |
| Capacité de charge statique     | 60 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                |
| Hauteur                         | 72 mm                                |
| Poids                           | 0,78 kg                              |

## ROUE

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène               |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique  |
| Roulement             | Moyeu lisse avec entretoise |
| Pare-fils             | Sans pare-fils              |
| Diamètre              | 50 mm                       |
| Largeur du bandage    | 18 mm                       |
| Dureté du bandage (A) | 85 Shore A                  |

## CHAPE

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Matériau                | Polypropylène        |
| Forme de la chape       | Capotée              |
| Pivot                   | Tige pivotante       |
| Couleur                 | Gris clair (RAL7035) |
| Déport                  | 25 mm                |
| Rayon d'encombrement    | 71,8 mm              |
| Diamètre d'encombrement | 143,6 mm             |

## FIXATION

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de fixation         | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 10 mm                         |

# MONO

A025PJI050L51-10 RAL7035

EAN 4031582359886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

