

STYLEA

5920UOI065L51-11 DOM23X43,6 ALU

EAN 4031582335897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stylea
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	50 kg
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	91,5 mm
Larghezza complessiva	46 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	65 mm
Larghezza battistrada	7 mm

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Raggio di piroettamento	53 mm
Ingombro di piroettamento	106 mm
Diametro cuffia superiore	23 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	11 mm

STYLEA

5920UOI065L51-11 DOM23X43,6 ALU

EAN 4031582335897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

