INFORMACIJE O PROIZVODU

# AGILA

## 2477PJP125P50

EAN 4031582050479

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●○○ |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Agila |
| Tip | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 100 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 160 mm |
| Ukupna širina | 60 mm |
| Ukupna težina | 0.87 kg |

### KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | plavo cinkovano |
| ofset | 41 mm |
| okretni radijus | 131 mm |
| Otpor okretanju | 262 mm |
| Prečnik kupole | 60 mm |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Termoplastična guma |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 83 Šor A |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 77 mm |
| Širina ploče | 67 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 56 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 61.5 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 46.5 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 51.5 mm |
| Prečnik otvora ploče | 8.5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477PJP125P50

EAN 4031582050479

Broj porudžbine 00006267

**Crteži proizvoda**






