

ALPHA

3470UOJ125P30-13

EAN 4031582381443



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	125 kg
Statique Capacité de charge	250 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	155 mm
Poids global	0,994 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	102,5 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	13 mm

ALPHA

3470UOJ125P30-13

EAN 4031582381443



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

