

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Rumore                     | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Attrito                    | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Nome del prodotto                   | Footmaster     |
| Tipo                                | Ruota girevole |
| Portata a 3 km/h                    | 250 kg         |
| Elettricamente conduttivo           | No             |
| Inossidabile                        | No             |
| Portata statica                     | 250 kg         |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C         |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 90 °C          |
| Altezza totale                      | 82,5 mm        |
| Larghezza complessiva               | 70 mm          |
| Peso complessivo                    | 0,7 kg         |

## SUPPORTO

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Colore                    | Bianco |
| Disassamento              | 38 mm  |
| Raggio di piroettamento   | 63 mm  |
| Ingombro di piroettamento | 126 mm |
| Diametro cuffia superiore | 70 mm  |

## RUOTA

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Cuscinetto            | Cuscinetto a rulli, smorzante |
| Colore Ruota          | Nero                          |
| Diametro              | 50 mm                         |
| Larghezza battistrada | 25 mm                         |
| Larghezza corpo       | 25 mm                         |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304

Numero d'ordine 00062081  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

